

**Gereedschapsopname vorm B4 radiaal, links, kort, Schacht-Ø d1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319037 20
GTIN	4067263015369
Artikelklasse	32V

Omschrijving**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

Toepassing:

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

h_5	25 mm
b_2	30 mm
h_2	22 mm
l_1	16 mm
h_6	30 mm

l_2	30 mm
h_1	16 mm
b_1	55 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 20
Schacht-Ø d_1	20 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname