

**Gereedschapsopname vorm B4 radiaal, links, kort, Schacht-Ø d1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319037 16
GTIN	4067263015376
Artikelklasse	32V

Omschrijving**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

Toepassing:

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

Schacht-Ø d ₁	16 mm
h ₅	20 mm
l ₁	13 mm
l ₂	24 mm
h ₁	12 mm

b_2	23 mm
h_2	17 mm
h_6	30 mm
b_1	42 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 16
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname