

Garant**GARANT Master eco VDI-gereedschapsopname vorm B5 radiaal, rechts, lang,
Schacht-Ø d1: 40mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	319046 40
GTIN	4067263237761
Artikelklasse	31V

Omschrijving

Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

GARANT eco – Voor toepassing met normale klemdraaihouders, GARANT eco – systeem steekdraaihouders nr. 273830 – 273891 en GARANT eco – basishouder voor afsteken nr. 273651.

Toepassing:

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

Kleurcode VDI-schacht	VDI 40
l_2	44 mm
h_1	25 mm

b_2	75,5 mm
h_6	48 mm
Schacht-Ø d_1	40 mm
l_1	22 mm
h_5	38,5 mm
b_1	118 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname