

**Garant****GARANT Master Eco VDI-gereedschapsopname vorm B4 radiaal, links, kort,  
Schacht-Ø d1: 30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319036 30
GTIN	4067263237723
Artikelklasse	31V

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

**Toepassing:**

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technische beschrijving**

$h_6$	38 mm
Schacht-Ø $d_1$	30 mm
$l_2$	40 mm
$h_5$	35 mm
$b_1$	70 mm
$h_1$	20 mm

Kleurcode VDI-schacht	VDI 30
$b_2$	35 mm
$l_1$	22 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname