

**Garant****GARANT Master Eco VDI-gereedschapsopname vorm B4 radiaal, links, kort,  
Schacht-Ø d1: 25mm**

## Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 319036 25     |
| GTIN          | 4067263237716 |
| Artikelklasse | 31V           |

## Omschrijving

**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

**Toepassing:**

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Technische beschrijving

|       |       |
|-------|-------|
| $h_1$ | 16 mm |
| $h_6$ | 30 mm |
| $l_1$ | 16 mm |
| $b_1$ | 55 mm |
| $b_2$ | 30 mm |
| $l_2$ | 30 mm |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Kleurcode VDI-schacht    | VDI 25                 |
| Schacht-Ø d <sub>1</sub> | 25 mm                  |
| h <sub>5</sub>           | 27 mm                  |
| Vorm                     | B                      |
| Producttype              | VDI-gereedschapsopname |