

**Garant****GARANT Master Eco VDI-gereedschapsopname vorm B6 radiaal, links, lang,  
Schacht-Ø d1: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319056 40
GTIN	4067263237785
Artikelklasse	31V

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

**GARANT Eco – Voor toepassing met normale klemdraaihouders, GARANT Eco – systeem steekdraaihouders nr. 273830 – 273891 en GARANT Eco – basishouder voor het afsteken nr. 273651.**

**Toepassing:**

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

**Norm:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Technische beschrijving**

Kleurcode VDI-schacht	VDI 40
b <sub>2</sub>	75,5 mm
b <sub>1</sub>	118 mm

Schacht-Ø d <sub>1</sub>	40 mm
l <sub>1</sub>	22 mm
h <sub>6</sub>	48 mm
l <sub>2</sub>	44 mm
h <sub>5</sub>	38,5 mm
h <sub>1</sub>	25 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname