

**Garant**
**GARANT Master Eco VDI-gereedschapsopname vorm B8 radiaal, links, lang,  
Schacht-Ø d1: 30mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	319076 30
GTIN	4067263237914
Artikelklasse	31V

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

**Toepassing:**

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technische beschrijving**

b <sub>2</sub>	65 mm
l <sub>2</sub>	40 mm
l <sub>1</sub>	22 mm
b <sub>1</sub>	100 mm
h <sub>5</sub>	38 mm
h <sub>6</sub>	38 mm

h <sub>1</sub>	20 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 30
Schacht-Ø d <sub>1</sub>	30 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname