

Garant

**GARANT Master eco VDI-gereedschapsopname vorm B7 radiaal, rechts, lang,
Schacht-Ø d1: 30mm**



Bestelgegevens

Bestelnummer	319066 30
GTIN	4067263237792
Artikelklasse	31V

Omschrijving

Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

Toepassing:

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

l_1	22 mm
l_2	40 mm
h_6	38 mm
Schacht-Ø d ₁	30 mm
h_1	20 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 30

h_5	38 mm
b_2	65 mm
b_1	100 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname