

**Garant**
**GARANT Master eco VDI-gereedschapsopname vorm C1 axiaal, rechts,  
Schacht-Ø d1: 40mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	319106 40
GTIN	4067263237969
Artikelklasse	31V

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

**GARANT eco – Voor toepassing met normale klemdraaihouders, GARANT eco – systeem steekdraaihouders nr. 273830 – 273891 en GARANT eco – basishouder voor afsteken nr. 273651.**

**Toepassing:**

Voor vlak insteken.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technische beschrijving**

h <sub>5</sub>	32,5 mm
l <sub>1</sub>	85 mm
b <sub>2</sub>	42,5 mm
b <sub>1</sub>	85 mm

Schacht-Ø $d_1$	40 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 40
$h_1$	25 mm
$h_6$	48 mm
$h_2$	34 mm
Schachtbreedte $b_3$	20,5 mm
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname