

Garant**GARANT Master eco VDI-gereedschapsopname vorm B6 radiaal, links, lang,
Schacht-Ø d1: 30mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	319056 30
GTIN	4067263237778
Artikelklasse	31V

Omschrijving

Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

GARANT Eco – Voor toepassing met normale klemdraaihouders, GARANT Eco – systeem steekdraaihouders nr. 273830 – 273891 en GARANT Eco – basishouder voor het afsteken nr. 273651.

Toepassing:

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

b ₂	65 mm
h ₁	20 mm
l ₁	22 mm

Kleurcode VDI-schacht	VDI 30
Schacht-Ø d ₁	30 mm
h ₅	36 mm
l ₂	40 mm
h ₆	38 mm
b ₁	100 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname