

**Garant**
**GARANT Master eco VDI-gereedschapsopname vorm C1 axiaal, rechts,  
Schacht-Ø d1: 25mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	319106 25
GTIN	4067263237945
Artikelklasse	31V

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

**GARANT eco – Voor toepassing met normale klemdraaihouders, GARANT eco – systeem steekdraaihouders nr. 273830 – 273891 en GARANT eco – basishouder voor afsteken nr. 273651.**

**Toepassing:**

Voor vlak insteken.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technische beschrijving**

b <sub>2</sub>	33 mm
Schachtbreedte b <sub>3</sub>	19 mm
h <sub>6</sub>	30 mm
h <sub>1</sub>	16 mm

Kleurcode VDI-schacht	VDI 25
Schacht-Ø d <sub>1</sub>	25 mm
h <sub>5</sub>	25 mm
l <sub>1</sub>	55 mm
b <sub>1</sub>	58 mm
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname