

**Garant**
**GARANT Master eco VDI-gereedschapsopname vorm C1 axiaal, rechts,  
Schacht-Ø d1: 20mm**

**Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 319106 20     |
| GTIN          | 4067263237938 |
| Artikelklasse | 31V           |

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

**GARANT eco – Voor toepassing met normale klemdraaihouders, GARANT eco – systeem steekdraaihouders nr. 273830 – 273891 en GARANT eco – basishouder voor afsteken nr. 273651.**

**Toepassing:**

Voor vlak insteken.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technische beschrijving**

|                |       |
|----------------|-------|
| h <sub>6</sub> | 30 mm |
| b <sub>1</sub> | 52 mm |
| h <sub>1</sub> | 16 mm |
| h <sub>5</sub> | 25 mm |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Kleurcode VDI-schacht | VDI 20                 |
| $b_2$                 | 27 mm                  |
| $h_2$                 | 22 mm                  |
| Schachtbreedte $b_3$  | 13 mm                  |
| $l_1$                 | 55 mm                  |
| Schacht-Ø $d_1$       | 20 mm                  |
| Vorm                  | C                      |
| Producttype           | VDI-gereedschapsopname |