

Garant
**GARANT Master eco VDI-gereedschapsopname vorm B7 radiaal, rechts, lang,
Schacht-Ø d1: 40mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	319066 40
GTIN	4067263237907
Artikelklasse	31V

Omschrijving
Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

Toepassing:

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

l_2	44 mm
l_1	22 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 40
h_5	42,5 mm
h_6	48 mm
b_2	75,5 mm

h ₁	25 mm
b ₁	118 mm
Schacht-Ø d ₁	40 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname