

Garant
**GARANT Master eco VDI-gereedschapsopname vorm C2 axiaal, links, Schacht-
Ø d1: 20mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	319116 20
GTIN	4067263237983
Artikelklasse	31V

Omschrijving
Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

GARANT eco – Voor toepassing met normale klemdraaihouders, GARANT eco – systeem steekdraaihouders nr. 273830 – 273891 en GARANT eco – basishouder voor afsteken nr. 273651.

Toepassing:

Voor vlak insteken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

b ₁	52 mm
b ₂	27 mm
h ₂	22 mm
Schachtbreedte b ₃	13 mm

l_1	55 mm
Schacht- \emptyset d_1	20 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 20
h_1	16 mm
h_5	25 mm
h_6	30 mm
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname