

**Garant****GARANT Master Eco VDI-gereedschapsopname vorm C2 axiaal, links, Schacht-Ø d1: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319116 40
GTIN	4067263238010
Artikelklasse	31V

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

**GARANT Eco – Voor toepassing met normale klemdraaihouders, GARANT Eco – systeem steekdraaihouders nr. 273830 – 273891 en GARANT Eco – basishouder voor het afsteken nr. 273651.**

**Toepassing:**

Voor vlak insteken.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technische beschrijving**

b <sub>2</sub>	42,5 mm
h <sub>2</sub>	34 mm
h <sub>5</sub>	32,5 mm
l <sub>1</sub>	85 mm

Kleurcode VDI-schacht	VDI 40
$b_1$	85 mm
$h_1$	25 mm
Schacht-Ø $d_1$	40 mm
Schachtbreedte $b_3$	20,5 mm
$h_6$	48 mm
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname