

Garant**GARANT Master Eco VDI-gereedschapsopname vorm C3 axiaal, rechts,
Schacht-Ø d1: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319126 40
GTIN	4067263238065
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

GARANT Eco – Voor toepassing met normale klemdraaihouders, GARANT Eco – systeem steekdraaihouders nr. 273830 – 273891 en GARANT Eco – basishouder voor het afsteken nr. 273651.

Toepassing:

Voor vlak insteken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

b ₁	85 mm
h ₁	25 mm
l ₁	85 mm
b ₂	42,5 mm

Kleurcode VDI-schacht	VDI 40
h_2	34 mm
Schachtbreedte b_3	20,5 mm
Schacht- \emptyset d_1	40 mm
h_5	32,5 mm
h_6	48 mm
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname