

**Garant****GARANT Master Eco VDI-gereedschapsopname vorm C3 axiaal, rechts,  
Schacht-Ø d1: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319126 25
GTIN	4067263238041
Artikelklasse	31V

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmondten.

**GARANT Eco – Voor toepassing met normale klemdraaihouders, GARANT Eco – systeem steekdraaihouders nr. 273830 – 273891 en GARANT Eco – basishouder voor het afsteken nr. 273651.**

**Toepassing:**

Voor vlak insteken.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technische beschrijving**

$h_5$	25 mm
Schachtbreedte $b_3$	19 mm
$h_1$	16 mm
$h_6$	30 mm

Schacht-Ø d <sub>1</sub>	25 mm
b <sub>2</sub>	33 mm
b <sub>1</sub>	58 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 25
l <sub>1</sub>	55 mm
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname