

**Garant****GARANT Master Eco VDI-gereedschapsopname vorm C3 axiaal, rechts,  
Schacht-Ø d1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319126 20
GTIN	4067263238034
Artikelklasse	31V

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmondten.

**GARANT Eco – Voor toepassing met normale klemdraaihouders, GARANT Eco – systeem steekdraaihouders nr. 273830 – 273891 en GARANT Eco – basishouder voor het afsteken nr. 273651.**

**Toepassing:**

Voor vlak insteken.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technische beschrijving**

$h_6$	30 mm
$b_1$	52 mm
$l_1$	55 mm
$h_5$	25 mm

Schachtbreedte $b_3$	13 mm
$h_2$	22 mm
$h_1$	16 mm
Schacht- $\emptyset$ $d_1$	20 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 20
$b_2$	27 mm
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname