

Garant**GARANT Master Eco VDI-gereedschapsopname vorm C3 axiaal, rechts,
Schacht-Ø d1: 50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319126 50
GTIN	4067263238072
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmondten.

GARANT Eco – Voor toepassing met normale klemdraaihouders, GARANT Eco – systeem steekdraaihouders nr. 273830 – 273891 en GARANT Eco – basishouder voor het afsteken nr. 273651.

Toepassing:

Voor vlak insteken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

Schacht-Ø d ₁	50 mm
b ₂	50 mm
h ₆	60 mm
h ₁	25 mm

Kleurcode VDI-schacht	VDI 50
h_2	41 mm
h_5	50 mm
b_1	100 mm
l_1	100 mm
Schachtbreedte b_3	26 mm
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname