

Garant
**GARANT Master eco VDI-gereedschapsopname vorm C4 axiaal, links, Schacht-
Ø d1: 40mm**


Bestelgegevens

Bestelnummer	319136 40
GTIN	4067263238119
Artikelklasse	31V

Omschrijving

Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

GARANT eco – Voor toepassing met normale klemdraaihouders, GARANT eco – systeem steekdraaihouders nr. 273830 – 273891 en GARANT eco – basishouder voor afsteken nr. 273651.

Toepassing:

Voor vlak insteken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

Schacht-Ø d ₁	40 mm
b ₂	42,5 mm
h ₆	48 mm
b ₁	85 mm

Schachtbreedte b_3	20,5 mm
h_5	32,5 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 40
h_1	25 mm
h_2	34 mm
l_1	85 mm
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname