

Garant**GARANT Master eco VDI-gereedschapsopname vorm C4 axiaal, links, Schacht-Ø d1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319136 20
GTIN	4067263238089
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

GARANT eco – Voor toepassing met normale klemdraaihouders, GARANT eco – systeem steekdraaihouders nr. 273830 – 273891 en GARANT eco – basishouder voor afsteken nr. 273651.

Toepassing:

Voor vlak insteken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

Schacht-Ø d ₁	20 mm
h ₂	22 mm
Schachtbreedte b ₃	13 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 20

h_6	30 mm
b_1	52 mm
b_2	27 mm
h_1	16 mm
l_1	55 mm
h_5	25 mm
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname