

Garant**GARANT Master Eco VDI-gereedschapsopname vorm C4 axiaal, links, Schacht-Ø d1: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319136 25
GTIN	4067263238096
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

GARANT Eco – Voor toepassing met normale klemdraaihouders, GARANT Eco – systeem steekdraaihouders nr. 273830 – 273891 en GARANT Eco – basishouder voor het afsteken nr. 273651.

Toepassing:

Voor vlak insteken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

b ₁	58 mm
h ₅	25 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 25
b ₂	33 mm

h_1	16 mm
Schacht-Ø d_1	25 mm
Schachtbreedte b_3	19 mm
h_6	30 mm
l_1	55 mm
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname