

Garant
**GARANT Master eco VDI-gereedschapsopname vorm C4 axiaal, links, Schacht-
Ø d1: 50mm**


Bestelgegevens

Bestelnummer	319136 50
GTIN	4067263238126
Artikelklasse	31V

Omschrijving

Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

GARANT eco – Voor toepassing met normale klemdraaihouders, GARANT eco – systeem steekdraaihouders nr. 273830 – 273891 en GARANT eco – basishouder voor afsteken nr. 273651.

Toepassing:

Voor vlak insteken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

h_5	50 mm
Schachtbreedte b_3	26 mm
l_1	100 mm
h_6	60 mm

Kleurcode VDI-schacht	VDI 50
Schacht-Ø d_1	50 mm
h_2	41 mm
b_2	50 mm
h_1	25 mm
b_1	100 mm
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname