

**Digitale diktesnelmeter, Meetbereik: 0-12,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	438191 0-12,5
GTIN	4031452200546
Artikelklasse	46C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Digitale diktesnelmeter met vrijmaaktoets (meetkracht onafhankelijk van de gebruiker), lichtgewicht frame, gelakt. Meetvlakken gehard en geslepen.

Gegevensoverdracht via RS 232 of USB met datakabel (niet meegeleverd) mogelijk.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

**Technische beschrijving**

Energievoorziening	Batterijvoeding
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Uitsteeklengte	50 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Batterijtype	Knoopcel
Meetvlak-Ø	10 mm

Meetbereik	0 - 12,5 mm
Aflezing	0,001 mm
Aansluiting	USB-interface
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Verpakking	stevige box
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,004 mm
Norm	Fabrieksnorm
Uitvoering meetvlak	Gehard en geslepen
Meettechniek	Digitaal
Kalibratie	C6
Producttype	Diktesnelmeter

## Dienstverlening

KalibratieDiktesnelmeter Maximaal meetbereik 200	023420 200
DAkKS-kalibratieDiktesnelmeter Maximaal meetbereik 30	023430 30

## Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
--	---------------