


**Digitale diktesnelmeter, Meetbereik: 0-25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	438192 0-25
GTIN	4031452200461
Artikelklasse	46C

Omschrijving**Uitvoering:**

Gegevensoverdracht via RS 232 of USB met datakabel (niet meegeleverd) mogelijk.
Digitale diktesnelmeter met vrijmaaktoets (meetkracht onafhankelijk van de gebruiker),
lichtgewicht frame, gelakt. Meetvlakken gehard en geslepen.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Technische beschrijving

Aantal inbegrepen batterijen	1
Meetvlak-Ø	10 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Uitsteeklengte	200 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aflezing	0,01 mm
Batterijtype	Knoopcel
Meetbereik	0 - 25 mm

Aansluiting	USB-interface
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,02 mm
Norm	Fabrieksnorm
Uitvoering meetvlak	Gehard en geslepen
Meettechniek	Digitaal
Kalibratie	C6
Producttype	Diktesnelmeter

Dienstverlening

KalibratieDiktesnelmeter Maximaal meetbereik 200	023420 200
DAkkS-kalibratieDiktesnelmeter Maximaal meetbereik 30	023430 30

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
--	---------------