

HEDI

Kabelhaspel volledig kunststof, Type: 20N2



Bestelgegevens

Bestelnummer	081131 20N2
GTIN	4003644024858
Artikelklasse	08B

Omschrijving

Uitvoering:

HEDI® kabelhaspels staan voor kwaliteit 'Made in Germany' en lange levensduur. De zelf ontworpen trommel zorgt voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. Een geïntegreerde rotatiestop schakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.

Robuuste kabelhaspel van slagvaste kunststof met **oververhittingsbeveiliging. Goedgekeurd voor voortdurend gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes.**

- **400 V CEE-ingangstekker 16 A.**
- **1x 400 V CEE-uitgangscontactdoos 16 A met zelfsluitend deksel en thermische veiligheidsschakelaar.**
- **2x standaard-contactdozen 250 V met randaarde, met zelfsluitende deksels.**
- **Een helling van 7 graden voor meer bodemvrijheid en draagcomfort.**
- **Verwijderbare kabelhouder en kabelgeleiding voor optimaal sturen van de kabel.**
- **Groeven voor waterafvoer.**
- **Eenvoudige wandmontage mogelijk.**

Compacte en hoogwaardige HEDI® kabelhaspel van massief kunststof met een haspeldiameter van 250 mm en talrijke ergonomische en veiligheidsvoorzieningen.

Functie:

IP44: er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

Technische beschrijving

IP-klasse	IP 44
Kabelklasse	H07RN-F
Kabellengte	20 m
slagvast en spatwaterdicht	Categorie 2 (K2) volgens BGI
Materiaal kabel	Neopreen rubber
Nominaal vermogen afgerold	5500 (16 A) W
Kabelopbouw	5G2,5
Nominale spanning	400 V
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Kabelhaspel