



## Accu-boorschroefmachine zonder accu en lader, Type: M18FDD3-2



### Bestelgegevens

Bestelnummer	070211 M18FDD3-2
GTIN	4058546376567
Artikelklasse	03L

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**MILWAUKEE – accu-boorschroefmachines** krachtige accu-boorschroefmachine met 2 standen, rechts-/linksom draaiend. REDLITHIUM™-accu's met **controle van de afzonderlijke cellen** en **weergave van het ladingsniveau**. Robuust **metalen tandwielhuis** voor een lange levensduur. **Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder** met asvergrendeling. Led-verlichting van het werkgebied. Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort. Topmodel FUEL™ met **borstelloze POWERSTATE™-motor** voor het hoogste rendement. **Zeer geringe slijtage** en tot 10 keer langere levensduur ten opzichte van standaard-DC-motoren. Dankzij de hoge efficiëntie en hogere accucapaciteit zijn tot **2 x langere draaitijden** mogelijk (vergeleken met andere Li-ion-technologieën). **REDLINK PLUS™-elektronica** – uniek vermogensmanagement:

- **Met systeemcommunicatie aandrijfmachine – accu.**
- **Met overbelastingsbeveiliging voor een langere levensduur van accu, motor en drijfwerk.**

#### Levering:

Versie **zonder accu, lader**. Inclusief transportkoffer. Inclusief extra handvat voor makkelijker ondersteunen van het draaimoment.

#### Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserve-accu's en laders nr. 073816, 073827 en 073840 e.v.

## Technische beschrijving

Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Gewicht	1,4 kg
Energievoorziening	Netvoeding
Accuspanning	18 V
Accutype	Lithium-ion
Motortype	Borstelloze motor
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Maximaal toerental 2e versnelling	2100 min <sup>-1</sup>
Maximale spiraalboor-Ø in hout	89 mm
Fabrikantnummer	M18 FDD3
Maximaal draaimoment hard	158 Nm
Maximale spiraalboor-Ø in staal	16 mm
Aantal inbegrepen accu's	0
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Accucapaciteit	2 Ah
Maximale vibratie volgens EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Typisch gebruik	Heavy Duty
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Producttype	Boorschroefmachine
USP1	18V, 2 versnellingen, FIXTEC
USP2	zonder accu, in transportkoffer, snelspanhouder-spanbereik 1,5-13