

**Accuratel lange uitvoering, Type: M12FHIR14L****Bestelgegevens**

Bestelnummer	070234 M12FHIR14L
GTIN	4058546410759
Artikelklasse	03L

Omschrijving**Uitvoering:**

De hogesnelheids-accuratel met **lange uitvoering** geeft gebruikers een betere toegang in krappe ruimtes.

· **REDLINK™ PLUS elektronica en borstelloze POWERSTATE™-motor**

Levering:

Zonder accu en zonder lader.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073814 en 073839.

Technische beschrijving

Gereedschapsopname	Vierkant 1/4 inch
Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 450 min ⁻¹
Gewicht	1,1 kg
Accuspanning	12 V
Typisch gebruik	Strong

Maximaal draaimoment hard	47 Nm
Accutype	Lithium-ion
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Energievoorziening	Netvoeding
Aantal inbegrepen accu's	0
Maximale vibratie volgens EN	<2,5 m/s ²
Uitvoering	Ratel
Fabrikantnummer	M12FHIR14LR
Producttype	Schroefmachine