

AEG

Compacte accu-klopboorschroefmachine, Type: BSB18SBL2



Bestelgegevens

Bestelnummer	070115 BSB18SBL2
GTIN	4058546403423
Artikelklasse	07A

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-klopboorschroefmachine met 2 standen en borstelloze motor.

- Elektronische toerentalregeling voor soepel en veilig aanboren en schroeven, rechts-/ linksom draaien.
- Volledig metalen drijfwerk met 2 versnellingen en inschakelbaar klopmechanisme voor het boren in metaal, steen en metselwerk.
- Draaimomentinstelling met meerdere standen en afneembare boorhouder.

Handige en krachtige 18 V "Sub-Compact" accu-klopboorschroefmachine.

Levering:

Zonder accu en zonder lader, in doos.

Opmerking:

Geschikte accu's zijn te vinden onder nr. 073846 – 073848. Geschikte laders en startersets zijn te vinden onder nr. 073841 en 073844.

Technische beschrijving

Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 500 min ⁻¹
Accutype	Lithium-ion

Maximale spiraalboor-Ø in beton	13 mm
Gewicht	1,7 kg
Energievoorziening	Netvoeding
Aantal inbegrepen accu's	0
Maximaal draaimoment hard	65 Nm
Fabrikantnummer	BSB18SBL2-0
Typisch gebruik	Heavy Duty
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	AEG type AS 18 V
Maximaal draaimoment zacht	32 Nm
Accuspanning	18 V
Motortype	Borstelloos
Maximaal toerental 2e versnelling	1700 min ⁻¹
Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie	< 2,5 m/s ²
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Maximale spiraalboor-Ø in hout	40 mm