

AEG

Accu combihamer, Type: BBH18BL2-5



Bestelgegevens

Bestelnummer	075535 BBH18BL2-5
GTIN	4058546417109
Artikelklasse	07A

Omschrijving

Uitvoering:

- Borstelloze 18V accucombihamer met robuust metalen tandwielhuis en SDS-plus gereedschapsopname.
- Veiligheidskoppeling.
- Slagstop voor het boren van hout en metaal.
- Draaistop voor lichte beitelwerkzaamheden.
- Handgreep met antivibratiesysteem.

Levering:

Inclusief 2 x 18 V / 5,0Ah Li-ion-accu, lader en transportkoffer.

Technische beschrijving

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	AEG type AS 18 V
Energievoorziening	Batterijvoeding
Verpakking	Transportkoffer
Maximale spiraalboor-Ø in beton	26 mm

Accucapaciteit	5 Ah
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Gereedschapsopname vorm	SDS Plus
Accutype	Lithium-ion
Maximaal aantal slagen	5000 min ⁻¹
Fabrikantnummer	BBH18BL2
Slagenergie	2,5 J
Maximale spiraalboor-Ø in hout	30 mm
Maximale vibratie volgens EN	18,3 m/s ²
Aantal inbegrepen accu's	2
Accuspanning	18 V
Gewicht	3 kg
Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 1500 min ⁻¹
Producttype	Boorhamer