

Garant

**GARANT Softcut® HSI wijde steek, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z:
160/10mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	214855 160/10
GTIN	4045197553386
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Geluidsarm frezen dankzij individuele gereedschapsgeometrie. Uiterst stabiele plaatuitvoering voor optimale voedingen. Wisselplaatfixatie via speciale, voor afbreken zeer ongevoelige schroef. Voor opnames volgens DIN 2079 met 4 extra bevestigingsboringen en zonder inwendige koeling.

Toepassing:

Voor uitstekende oppervlaktekwaliteiten. Braamvrij frezen.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Voor exacte 90°-hoeken $a_p = 8$ mm kiezen.

Om alle **4 snijkanten** te kunnen gebruiken, moet de wisselplaat **altijd in de aangegeven richting (linksom) worden gedraaid.**

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	219833 (15IP; 3,0 Nm)
-------------------------	-----------------------

Snijkant-Ø D_c	160 mm
geschikte wisselplaat	SO.. 1205..
Totale lengte L_{totaal}	63 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	10 mm
Opnameboring-Ø	40 mm
Aantal snijkanten Z	10
Serie	Softcut®
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219833
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 5IP	674252 5IP