

**metabo****Accu-klopboorschroefmachine met Li-ion-accu, Type: SB18LTBL****Bestelgegevens**

Bestelnummer	070121 SB18LTBL
GTIN	4007430334718
Artikelklasse	03D

**Omschrijving****Uitvoering:****Accu-klopboorschroefmachine met borstelloze motor en drijfwerk met twee versnellingen.**

Kies uit een complete uitrusting met 2 accupacks, lader en een robuuste kunststof koffer, of de machine zonder verdere accessoires als u al een paar accu's hebt. U kunt natuurlijk ook afzonderlijk accupacks en laders kopen.

Overigens krijgt u op alle Metabo-accupacks een garantie van 3 jaar, ongeacht het aantal laadcycli.

Extra details zoals de heldere led-werklamp en de praktische riemhaak bieden nog meer comfort tijdens het werken. Alle LT- en LTX-modellen zijn uitgerust met een krachtig slagwerk voor maximale boorprestaties in steen en metselwerk. De pulserende werking van de LTX-klasse helpt effectief met vastzittende schroeven of bij het aanboren op gladde oppervlakken.

Voor de zwaarste toepassingen raden we borstelloze types aan. Deze kunt u onmiddellijk herkennen aan de 'BL' in de aanduiding. Ze hebben bovendien een thermische overbelastingsbeveiliging die de motor tegen oververhitting beschermt.

- **Accu-klopboorschroefmachine met optimaal vermogen voor veeleisende toepassingen.**
- **Krachtig slagwerk voor de beste werkresultaten.**
- **Geïntegreerde werklamp voor het verlichten van de werkplek.**
- **Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen.**
- **LiHD-accupack voor ultieme prestaties, een zeer lange looptijd en levensduur.**

- **Veel merken, één accusysteem: dit product kan worden gecombineerd met alle 18V-accupacks en laders van de CAS-merken.**

**Voordeel:**

**100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.**

Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

**Levering:**

Inclusief snelspanboorhouder, 2x LiHD-accu, lader en metaBox.

**Opmerking:**

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073870 – 073890.

## Technische beschrijving

Accuspanning	18 V
Onbelast toerental	0 - 600
Onbelast toerental	0 - 2100
Aantal inbegrepen accu's	2
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Maximale spiraalboor-Ø in beton	13 mm
Maximaal draaimoment hard	75 Nm
Maximale spiraalboor-Ø in hout	38 mm
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Accutype	Lithium-ion
Motortype	Borstelloos
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Type CAS 18 V
Fabrikantnummer	SB 18 LT BL
Maximaal draaimoment zacht	34 Nm
Accucapaciteit	4 Ah
Gewicht zonder accu	1,2 kg
Verpakking	Metabox
Gewicht inclusief accu	1,8 kg
Typisch gebruik	Strong

Maximaal aantal slagen	31950 min <sup>-1</sup>
Producttype	Klopboorschroefmachine