

metabo**Accu-klopboorschroefmachine zonder accu, Type: SB18LTXBLI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	070122 SB18LTXBLI
GTIN	4061792188174
Artikelklasse	03D

Omschrijving**Uitvoering:****Accu-klopboorschroefmachine met borstelloze motor en drijfwerk met twee versnellingen.**

Kies uit een complete uitrusting met 2 accupacks, lader en een robuuste kunststof koffer, of de machine zonder accessoires in de doos als u al een paar accu's hebt. U kunt natuurlijk ook afzonderlijk accupacks en laders kopen.

Overigens krijgt u voor alle Metabo-accupacks een garantie van 3 jaar, ongeacht het aantal laadcycli.

Extra details zoals de heldere led-werklamp en de praktische riemhaak bieden nog meer comfort tijdens het werken. Alle LT- en LTX-modellen zijn uitgerust met een krachtig slagwerk voor maximale boorprestaties in steen en metselwerk. Het impulsbedrijf van de LTX-klasse helpt effectief met vastzittende schroeven of bij het aanboren op gladde oppervlakken.

Voor de zwaarste toepassingen raden we borstelloze types aan. Deze kunt u onmiddellijk herkennen aan de "BL" in de aanduiding. Ze hebben bovendien een thermische overbelastingsbeveiliging die de motor tegen oververhitting beschermt.

- **Accu-klopboorschroefmachine met maximaal vermogen voor de zwaarste toepassingen.**
- **Inschakelbaar impulsbedrijf voor het eruit draaien van vastzittende schroeven en het aanboren op gladde oppervlakken.**
- **Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met grotere precisie voor nauwkeurig, gevoelig werken.**

- **Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen kick-back bij het blokkeren van de boor - voor een goede bescherming van de gebruiker.**
- **Geïntegreerde led-werklamp met nalichtende functie voor optimale helderheid in het werkgebied.**
- **Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen.**
- **Veel merken, één accusysteem: dit product kan worden gecombineerd met alle 18V-accupacks en laders van de CAS-merken.**

Voordeel:

100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.

Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:

Inclusief snelspanboorkop en zonder accu, lader en transportkoffer.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073870 – 073890.

Technische beschrijving

Aantal inbegrepen accu's	0
Accuspanning	18 V
Energievoorziening	Netvoeding
Maximaal draaimoment zacht	65 Nm
Gewicht zonder accu	1,8 kg
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Type CAS 18 V
Fabrikantnummer	SB 18 LTX BL I
Maximale spiraalboor-Ø in hout	68 mm
Maximale spiraalboor-Ø in beton	16 mm
Accutype	Lithium-ion
Typisch gebruik	Heavy Duty
Maximaal draaimoment hard	130 Nm
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Onbelast toerental	0 - 550
Onbelast toerental	0 - 2000
Verpakking	Metabox

Motortype	Borstelloos
Maximaal aantal slagen	38000 min ⁻¹
Producttype	Klopboorschroefmachine