



Temperatuurmeter zonder meetsonde, Type: 925



Bestelgegevens

Bestelnummer	474111 925
GTIN	4029547025778
Artikelklasse	47B

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte temperatuurmeter met app-faciliteit voor eenvoudige, snelle en nauwkeurige temperatuurmeting in de industrie en nijverheid.

Levering:

Inclusief 3 batterijen nr. 081561 gr. LR6, testrapport, TE type K sensor, transporttas.

Technische beschrijving

Breedte	60 mm
Fabrikantnummer	925
Maximale afwijking	±0,5 +0,3% van meetwaarde (bij -50 tot 1000 °C) °C
Meetbereik temperatuur (voeler type K)	-50 - 1000 °C
Aantal inbegrepen batterijen	3
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR6

Hoogte	28 mm
Lengte	135 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Resolutie	0,1 / 1 (vanaf +500) °C
Kalibratie	I8
Producttype	Temperatuurmeter

Dienstverlening

KalibratieTemperatuurafleesinstrument Aantal ingangen 1	027500 1
DAkkS-kalibratieTemperatuurafleesinstrument Aantal ingangen 1	027510 1

Accessoires

Temperatuurvoeler type K Type OF	474120 OF
Top Safe 'beschermhoes' voor nr. 474111 Voor type 925	474112 925
Temperatuurvoeler type K Type EF	474120 EF