

FLUKE.

Stroommeettang, Type: 378FC**Bestelgegevens**

Bestelnummer	473290 378FC
GTIN	195112002148
Artikelklasse	47H

Omschrijving**Uitvoering:**

Stroommeettangen met grote, goed leesbare LCD-weergave, met slank en ergonomisch design. Met de FieldSense™-technologie contactloos spanning en stroom meten. Fluke Connect-software voor het registreren en analyseren van meetresultaten. Meting van extreem hoge stromen met de flexibele iFlex®-stroomomvormer.

Norm:**EN 61010-1****Levering:**

Incl. meetkabels en gevoerde draagtas. Batterijen 2 × nr. 081561 gr. LR6.

Technische beschrijving

Capaciteit	100,0 µF tot 1000 µF
Weergavebereik	6000
Overspanningscategorie	CAT III 1000 V
Overspanningscategorie	CAT IV 600 V
Weerstand	0,1 Ω – 60 kΩ

Wisselstroom AC	0,1 A – 2500 A
Aantal inbegrepen batterijen	2
Wisselspanning AC	0,1 V – 1000 V
Frequentie	5 Hz – 500 Hz
Basisnauwkeurigheid	2 %
Energievoorziening	Batterijvoeding
maximale tangopening	34 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR6
Geheugenfunctie	HOLD, MAX/MIN
Meetmethode	TRUE RMS (AC)
Gelijkspanning DC	0,1 V – 1000 V
Gelijkstroom DC	0,1 A – 1000 A
Norm	EN 61010-1
Kalibratie	I4
Producttype	Stroomtang

Dienstverlening

KalibratieStroomtang Type D	027050 D
DAkKS-kalibratieStroomtang Type D	027060 D