

BENNING**Multimeter, Artikelomschrijving producent: MM7-2****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 473300 MM7-2 |
| GTIN | 4014651446908 |
| Artikelklasse | 47A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Stevige kunststof behuizing met groot formaat 3.1/2 inch, 4 inch of 4.3/4 inch LCD-display.

Toepassing:

Digitale service-meetapparatuur voor een breed toepassingsbereik. Biedt maximale veiligheid en nog meer extra functies. AutoV-functie voor automatische AC/DC-schakeling en selectie van meetbereik, LoZ-functie met lage ingangsimpedantie, snelle doorgangstest, controle van contactdoos met waarschuwing (beveiliging zekering).

Norm:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Levering:

Inclusief batterijen, meetkabels, compacte beschermtas, handleiding. Draadtemperatuursensor, rubberen beschermframe.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Gelijkstroom DC | 0,01 μ A – 10 A |
| Energievoorziening | Batterijvoeding |
| Weerstand | 0,01 Ω – 60 M Ω |

| | |
|---|------------------------------|
| Wisselstroom AC | 0,01 μ A – 10 A |
| Capaciteit | 0,01 nF – 10 mF |
| Spanningssensor (contactloos) | ja |
| Weergavebereik | 60000 |
| Frequentie | 0,001 Hz – 1 MHz |
| Overspanningscategorie | CAT IV 600 V |
| Overspanningscategorie | CAT IV 600 V |
| Geheugenfunctie | HOLD, MAX/MIN/AVG, PEAK, REL |
| Aantal inbegrepen batterijen | 2 |
| Basisnauwkeurigheid | 0,03 % |
| Kalibratie | I3 |
| Kalibratie | I7 |
| Diodetest | ja |
| Doorgangsmeting | ja |
| Gelijkspanning DC | 10 μ V – 1000 V |
| Temperatuur | -200 - 1090 °C |
| Wisselspanning AC | 10 μ V – 1000 V |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's | 081561 LR3 |
| Meetmethode | TRUE RMS |
| Materiaal behuizing | kunststof |
| Producttype | Multimeter |

Dienstverlening

| | |
|--|----------|
| DAkKS-kalibratieTemperatuurvoeler met / zonder afleesinstrument Type A | 027540 A |
| KalibratieTemperatuurvoeler met / zonder afleesinstrument Type A | 027520 A |
| KalibratieDigitale multimeter Aantal cijfers achter de komma 3 | 027000 3 |
| | 027010 3 |

DAkkS-kalibratieDigitale multimeter Aantal cijfers achter de komma 3

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3

081561 LR3