

**BENNING****Multimeter, Artikelomschrijving producent: MM2****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 473300 MM2    |
| GTIN          | 4014651000520 |
| Artikelklasse | 47A           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Stevige kunststof behuizing met groot formaat 3.1/2 inch, 4 inch of 4.3/4 inch LCD-display.

**Toepassing:**

Digitale service-meetapparatuur voor een breed toepassingsbereik. Biedt maximale veiligheid en nog meer extra functies. Nauwkeurige stroommeetbereiken (200  $\mu$ A en 2/20/200 mA) voor het meten van de ionisatiestroom op de gasbrander en voor het testen van de opofferende anode in de warmwatertank (verwarmings- en airconditioningtechnici).

**Norm:**

**IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Levering:**

Inclusief batterijen, meetkabels, compacte beschermtas, handleiding. Rubber beschermholster.

**Technische beschrijving**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Aantal inbegrepen batterijen | 2                    |
| Kalibratie                   | I3                   |
| Gelijkspanning DC            | 100 $\mu$ V – 1000 V |
| Meetmethode                  | RMS                  |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Doorgangsmeting                           | ja                           |
| Diodetest                                 | ja                           |
| Weerstand                                 | 0,1 $\Omega$ – 20 M $\Omega$ |
| Wisselstroom AC                           | 0,1 $\mu$ A – 20 A           |
| Gelijkstroom DC                           | 0,1 $\mu$ A – 20 A           |
| Weergavebereik                            | 2000                         |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's | 081561 6LR61                 |
| Overspanningscategorie                    | CAT III 600 V                |
| Overspanningscategorie                    | CAT II 1000 V                |
| Basisnauwkeurigheid                       | 0,5 %                        |
| Wisselspanning AC                         | 100 $\mu$ V – 750 V          |
| Energievoorziening                        | Batterijvoeding              |
| Materiaal behuizing                       | kunststof                    |
| Producttype                               | Multimeter                   |

## Dienstverlening

|  |          |
|--|----------|
| KalibratieDigitale multimeter Aantal cijfers achter de komma 3       | 027000 3 |
| DAkks-kalibratieDigitale multimeter Aantal cijfers achter de komma 3 | 027010 3 |

## Accessoires

|  |              |
|--|--------------|
| Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type 6LR61 | 081561 6LR61 |
|--|--------------|