

**BENNING****Multimeter, Artikelomschrijving producent: MM2-1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	473300 MM2-1
GTIN	4014651446915
Artikelklasse	47A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Stevige kunststof behuizing met groot formaat 3.1/2 inch, 4 inch of 4.3/4 inch LCD-display.

**Toepassing:**

Digitale service-meetapparatuur voor een breed toepassingsbereik. Biedt maximale veiligheid en nog meer extra functies. De categorie op instapniveau in professionele meettechniek. Met optimale prijs-prestatieverhouding. Snelle doorgangstest, controle van de aansluiting met waarschuwing (beveiliging van de zekering).

**Norm:**

**IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Levering:**

Inclusief batterijen, meetkabels, compacte beschermtas, handleiding. Rubber beschermholster.

**Technische beschrijving**

Gelijkspanning DC	10 $\mu$ V – 1000 V
Weergavebereik	6000
Kalibratie	I3
Geheugenfunctie	HOLD, MAX/MIN/AVG, REL

Energievoorziening	Batterijvoeding
Weerstand	0,1 $\Omega$ – 60 M $\Omega$
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Diodetest	ja
Overspanningscategorie	CAT IV 600 V
Overspanningscategorie	CAT IV 600 V
Spanningssensor (contactloos)	ja
Wisselspanning AC	10 $\mu$ V – 1000 V
Meetmethode	TRUE RMS
Aantal inbegrepen batterijen	2
Doorgangsmeting	ja
Frequentie	10 Hz – 1 kHz
Basisnauwkeurigheid	0,2 %
Materiaal behuizing	kunststof
Producttype	Multimeter

## Dienstverlening

KalibratieDigitale multimeter Aantal cijfers achter de komma 3	027000 3
DAkkS-kalibratieDigitale multimeter Aantal cijfers achter de komma 3	027010 3

## Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
--	------------