

BENNING**Multimeter, Artikelomschrijving producent: MM2-3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	473300 MM2-3
GTIN	4014651446939
Artikelklasse	47A

Omschrijving**Uitvoering:**

Stevige kunststof behuizing met groot formaat 3.1/2 inch, 4 inch of 4.3/4 inch LCD-display.

Toepassing:

Digitale service-meetapparatuur voor een breed toepassingsbereik. Biedt maximale veiligheid en nog meer extra functies. De categorie op instapniveau in professionele meettechniek. Met optimale prijs-prestatieverhouding. Snelle doorgangstest, controle van de aansluiting met waarschuwing (beveiliging van de zekering).

Norm:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Levering:

Inclusief batterijen, meetkabels, compacte beschermtas, handleiding. Draadtemperatuursensor, rubberen beschermframe.

Technische beschrijving

Wisselstroom AC	1 mA – 10 A
Weerstand	0,1 Ω – 60 M Ω
Kalibratie	I3

Kalibratie	I7
Basisnauwkeurigheid	0,2 %
Frequentie	10 Hz – 1 kHz
Temperatuur	-40 - 400 °C
Gelijkspanning DC	10 µV – 1000 V
Wisselspanning AC	10 µV – 1000 V
Spanningssensor (contactloos)	ja
Capaciteit	0,01 nF – 10 mF
Aantal inbegrepen batterijen	2
Meetmethode	TRUE RMS
Energievoorziening	Batterijvoeding
Diodetest	ja
Doorgangsmeting	ja
Gelijkstroom DC	1 mA – 10 A
Geheugenfunctie	HOLD, MAX/MIN/AVG, REL
Overspanningscategorie	CAT IV 600 V
Overspanningscategorie	CAT IV 600 V
Weergavebereik	6000
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Materiaal behuizing	kunststof
Producttype	Multimeter

Dienstverlening

DAkKS-kalibratie Digitale multimeter Aantal cijfers achter de komma 3	027010 3
Kalibratie Digitale multimeter Aantal cijfers achter de komma 3	027000 3
Kalibratie Temperatuurvoeler met / zonder afleesinstrument Type A	027520 A
	027540 A

DAkS-kalibratieTemperatuurvoeler met / zonder
afleesinstrument Type A

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3

081561 LR3