

FLUKE.

**Multimeter, Type: 115****Bestelgegevens**

Bestelnummer	473322 115
GTIN	095969344814
Artikelklasse	47H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ergonomische kunststof behuizing met geïntegreerde holster. Grote LCD-weergave voor goede afleesbaarheid. Betrouwbaar en eenvoudig in gebruik – **waarschuwing bij foutief aangesloten meetkabels**. Door de eenvoudige bediening is het ideaal voor gebruik in mobiele service.

**Functie:**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Toepassing:**

Digitale service-meetapparatuur voor een breed toepassingsbereik, maximale veiligheid en nog meer extra functies.

**Norm:**

**IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1**

**Levering:**

Inclusief batterij 081561 6LR61, meetkabels en afneembare isolatiekappen.

**Technische beschrijving**

Meetmethode	TRUE RMS
-------------	----------

Display met achtergrondverlichting	nee
Doorgangsmeting	ja
IP-klasse	IP 67
Weerstand	0,1 $\Omega$ – 40 M $\Omega$
Gelijkspanning DC	0,1 mV – 600 V
Capaciteit	1 nF – 1 mF
Overspanningscategorie	CAT III 600 V
Weergavebereik	6000
Wisselstroom AC	0,1 mA – 10 A
Aantal inbegrepen batterijen	1
Frequentie	0,01 Hz – 50 kHz
Energievoorziening	Batterijvoeding
Diodetest	ja
Wisselspanning AC	0,1 mV – 600 V
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 6LR61
Gelijkstroom DC	0,1 mA – 10 A
Basisnauwkeurigheid	0,05 %
Kalibratie	I3
Producttype	Multimeter

## Dienstverlening

DAkS-kalibratie Digitale multimeter Aantal cijfers achter de komma 3	027010 3
Kalibratie Digitale multimeter Aantal cijfers achter de komma 3	027000 3

## Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type 6LR61	081561 6LR61
--	--------------