

FLUKE.

**Multimeter, Type: 87VMAX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	473322 87VMAX
GTIN	095969926287
Artikelklasse	47H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ergonomische kunststof behuizing met geïntegreerde holster. Grote LCD-weergave voor goede afleesbaarheid. Betrouwbaar en eenvoudig in gebruik – **waarschuwing bij foutief aangesloten meetkabels**. Aanvullend led-achtergrondverlichting en temperatuurmeting. De robuuste multimeter is bestand tegen vallen tot 4 meter. Beschermklasse IP67. Volledig waterdicht en stofbestendig.

**Functie:**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Toepassing:**

Digitale service-meetapparatuur voor een breed toepassingsbereik, maximale veiligheid en nog meer extra functies.

**Norm:**

**IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1**

**Levering:**

Inclusief batterij 081561 6LR61, meetkabels en afneembare isolatiekappen. Inclusief temperatuurvoeler.

**Technische beschrijving**

Overspanningscategorie	CAT III 1000 V
Overspanningscategorie	CAT IV 600 V
Weerstand	0,1 $\Omega$ – 50 M $\Omega$
Energievoorziening	Batterijvoeding
Kalibratie	I7
Kalibratie	I3
Gelijkstroom DC	0,1 $\mu$ A – 10 A
Display met achtergrondverlichting	ja
Diodetest	ja
Weergavebereik	6000
Wisselspanning AC	0,1 mV – 1000 V
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 6LR61
Doorgangsmeting	ja
Gelijkspanning DC	0,1 mV – 1000 V
Temperatuur	-200 - 1090 $^{\circ}$ C
Frequentie	0,05 Hz – 200 kHz
Basisnauwkeurigheid	0,05 %
Aantal inbegrepen batterijen	1
Wisselstroom AC	0,1 $\mu$ A – 10 A
Meetmethode	TRUE RMS
Fabrikantnummer	87V
IP-klasse	IP 67
Capaciteit	0,01 nF – 10 mF
Producttype	Multimeter

## Dienstverlening

KalibratieDigitale multimeter Aantal cijfers achter de komma 3

027000 3

027010 3

DAkkS-kalibratie Digitale multimeter Aantal cijfers achter de komma 3

## Accessoires

Meetskabels Meetpen-Ø 1 mm	473318 1
Meetskabels Meetpen-Ø 2 mm	473318 2
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type 6LR61	081561 6LR61
Draagtas C150 Type F	473337 F
Magnetische ophangvoorziening Type TPAK	473329 TPAK