

metabo**Accu-slagschroefmachine zonder accu, Type: 18LTX1750****Bestelgegevens**

Bestelnummer	074061 18LTX1750
GTIN	4061792202450
Artikelklasse	03D

Omschrijving**Uitvoering:****Hoge draaimomenten voor zware schroeftoepassingen.**

De accu-slagschroefmachines van de LTX-klasse zijn naar keuze verkrijgbaar met een maximaal draaimoment van 300 Nm, 800 Nm of 1750 Nm. Perfect geschikt voor krachtdadige schroefwerkzaamheden in alle capaciteiten. Ze zijn bovendien uitgerust met een APS-modus (Automatic Power Shift):

- **Losdraaien in de APS-modus: voorkomt dat de schroef/moer valt door automatisch het toerental te verlagen na het losdraaien.**
- **Vastschroeven in de APS-modus: voorkomt dat de schroef/moer doordraait door automatisch uit te schakelen na de eerste slag.**

Overigens krijgt u op alle Metabo-accupacks een garantie van 3 jaar, ongeacht het aantal laadcycli.

Extra details zoals de heldere led-werklamp bieden nog meer comfort tijdens het werken.

- **Extreem krachtige accu-slagschroefmachine met 3/4-inch-buitenvierkant en 1750 Nm.**
- **Unieke Metabo Brushless-motor voor hoge werksnelheid en maximale efficiëntie bij elk gebruik.**
- **Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting.**
- **Zeer krachtig voor zware schroeftoepassingen.**
- **Terugslagarm werken met zeer hoog draaimoment.**
- **Twaalf toerental-/draaimomentstanden voor een breed toepassingspectrum.**

- **Geïntegreerde werklamp voor het verlichten van de werkplek.**
- **Robuuste drijfwerkbehuizing van gegoten aluminium voor optimale warmteafvoer en een lange levensduur.**

Voordeel:

100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.

Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:

Zonder accu, lader en transportkoffer.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073870 – 073890.

Technische beschrijving

Aantal inbegrepen accu's	0
Draaimomentstanden	12
Gereedschapsopname afmeting	3/4 inch
maximaal draaimoment	1750 Nm
Motortype	Borstelloos
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Type CAS 18 V
Accuspanning	18 V
Verpakking	Metabox
Typisch gebruik	Heavy Duty
Gereedschapsopname	Buitenvierkant
maximaal losbreekmoment	2100 Nm
Fabrikantnummer	SSW 18 LTX 1750 BL
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Netvoeding
Gewicht zonder accu	3 kg
Maximaal aantal slagen	2450 min ⁻¹
Onbelast toerental	0 - 1650 min ⁻¹
Producttype	Slagschroefmachine

