

**metabo****Accu-slagschroefmachine zonder accu, Type: 18LTX800****Bestelgegevens**

Bestelnummer	074061 18LTX800
GTIN	4061792228733
Artikelklasse	03D

**Omschrijving****Uitvoering:****Hoge draaimomenten voor zware schroeftoepassingen.**

De accu-slagschroefmachines van de LTX-klasse zijn naar keuze verkrijgbaar met een maximaal draaimoment van 300 Nm, 800 Nm of 1750 Nm. Perfect geschikt voor krachtvolle schroefwerkzaamheden in alle capaciteiten. Ze zijn bovendien uitgerust met een APS-modus (Automatic Power Shift):

- **Losdraaien in de APS-modus: voorkomt dat de schroef/moer valt door automatisch het toerental te verlagen na het losdraaien.**
- **Vastschroeven in de APS-modus: voorkomt dat de schroef/moer doordraait door automatisch uit te schakelen na de eerste slag.**

Overigens krijgt u op alle Metabo-accupacks een garantie van 3 jaar, ongeacht het aantal laadcycli.

Extra details zoals de heldere led-werklamp bieden nog meer comfort tijdens het werken.

- **Krachtige accu-slagschroefmachine met 1/2-inch-buitenvierkant en 800 Nm.**
- **Unieke Metabo Brushless-motor voor hoge werksnelheid en maximale efficiëntie bij elk gebruik.**
- **Hoog draaimoment gecombineerd met een bijzonder handig ontwerp.**
- **Zeer krachtig voor zware schroeftoepassingen.**
- **Terugslagarm werken met zeer hoog draaimoment.**
- **Twaalf toerental-/draaimomentstanden voor een breed toepassingspectrum.**

- **Geïntegreerde werkklamp voor verlichting van de werkplek.**
- **Robuust tandwielhuis van gegoten aluminium voor optimale warmteafvoer en een lange levensduur.**
- **Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links te bevestigen.**

**Voordeel:**

**100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.**

Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

**Levering:**

Zonder accu, lader en transportkoffer.

**Opmerking:**

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073870 – 073890.

---

## Technische beschrijving

Fabrikantnummer	SSW 18 LTX 800 BL
maximaal losbreekmoment	1200 Nm
Gereedschapsopname afmeting	1/2 inch
Aantal inbegrepen accu's	0
Accuspanning	18 V
Draaimomentstanden	12
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Type CAS 18 V
Energievoorziening	Netvoeding
Verpakking	Metabox
maximaal draaimoment	800 Nm
Gewicht zonder accu	1,95 kg
Accutype	Lithium-ion
Motortype	Borstelloos
Gereedschapsopname	Buitenvierkant
Typisch gebruik	Heavy Duty
Maximaal aantal slagen	3300 min <sup>-1</sup>
Onbelast toerental	0 - 2575 min <sup>-1</sup>
Producttype	Slagschroefmachine

