



Garderobekast met sokkel en veiligheidsspanjoetsluiting, Aantal compartimenten: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	949613 3
GTIN	4067263642657
Artikelklasse	92S

Omschrijving

Uitvoering:

Garderobekast met compartimentbreedte 300 mm met vastgelaste hoedenplank. Kledingstang met 3 schuifhaken. Deur met ventilatieopeningen in ruitpatroon en etiketruimte.

Met sokkel.

Met veiligheidsspanjoetsluiting, afsluitbaar met een hangslot (niet meegeleverd).

Ventilatieconcept: de luchttoevoer in het achterste gedeelte van de kastbodem zorgt voor een goede ventilatie en droging in het compartiment. De luchttoevoer bij speciale kasten gaat via openingen boven de naar achteren geplaatste sokkel.

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**. Niet met andere kleur leverbaar.

Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Per compartiment nuttige diepte	477 mm
Onderbouw uitvoering	Sokkel
Naamplaat	nee
Gewicht	52 kg
Legbord breedte	298 mm
Per hoedenplank nuttige hoogte	328 mm
Per kledingcompartiment nuttige hoogte	1420 mm
Legbord diepte	477 mm
voor hangslot met beugel-Ø tot	6 mm
Per compartiment nuttige breedte	240 mm
Hoogte	1950 mm
Diepte	500 mm
Schuin dak	nee
Ventilatiesleuven deur	ja
Slot uitvoering	Veiligheidsspanjoetsluiting
voor hangslot	ja
Norm	DIN 4547
Met andere lak leverbaar	nee
Aantal kledingstangen	1
Aantal compartimenten	3
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Breedte	900 mm
Aantal legborden vast	1
Materiaaldikte	0,8 mm
Deuropeningshoek	110 graden
Kleuren	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Producttype	Garderobekast

