



Garderobekast met schuin-dakopzetstuk, sokkel en veiligheidsspanjoetsluiting, Aantal compartimenten: 4



Bestelgegevens

Bestelnummer	949631 4
GTIN	4067263642787
Artikelklasse	92S

Omschrijving

Uitvoering:

Garderobekast met schuin-dakopzetstuk dat voorkomt dat er voorwerpen blijven liggen. Compartimentbreedte 300 mm met vastgelaste hoedenplank. Kledingstang met 3 schuifhaken. Deur met ventilatieopeningen in ruitpatroon en etiketruimte. Met sokkel.

Met veiligheidsspanjoetsluiting, afsluitbaar met een hangslot (niet meegeleverd).

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**. Niet met andere kleur leverbaar.

Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Per kledingcompartiment nuttige hoogte	1420 mm
--	---------

Legbord breedte	298 mm
voor hangslot	ja
Diepte	500 mm
Per hoedenplank met schuin dak nuttige hoogte	328 mm
Aantal legborden vast	1
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Onderbouw uitvoering	Sokkel
Slot uitvoering	Veiligheidsspanjoetsluiting
Gewicht	75 kg
Norm	DIN 4547
Breedte	1200 mm
Aantal compartimenten	4
Met andere lak leverbaar	nee
Schuin dak	ja
Legbord diepte	477 mm
Per compartiment nuttige diepte	477 mm
Ventilatiesleuven deur	ja
Per compartiment nuttige breedte	240 mm
Aantal kledingstangen	1
Hoogte voor	1950 mm
Hoogte achter	2180 mm
voor hangslot met beugel-Ø tot	6 mm
Materiaaldikte	0,8 mm
Deuropeningshoek	110 graden
Kleuren	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Producttype	Garderobekast