



Garderobekast met schuin-dakopzetstuk, sokkel en veiligheidsspanjoetsluiting, Aantal compartimenten: 3

Bestelgegevens

Bestelnummer	949631 3
GTIN	4067263642770
Artikelklasse	92S

Omschrijving

Uitvoering:

Garderobekast met schuin-dakopzetstuk dat voorkomt dat er voorwerpen blijven liggen. Compartimentbreedte 300 mm met vastgelaste hoedenplank. Kledingstang met 3 schuifhaken. Deur met ventilatieopeningen in ruitpatroon en etiketruimte.

Met sokkel.

Met veiligheidsspanjoetsluiting, afsluitbaar met een hangslot (niet meegeleverd).

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**. Niet met andere kleur leverbaar.

Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Ventilatiesleuven deur	ja
Slot uitvoering	Veiligheidsspanjoetsluiting
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Onderbouw uitvoering	Sokkel
Schuin dak	ja
Per hoedenplank met schuin dak nuttige hoogte	328 mm
Gewicht	57 kg
Per kledingcompartiment nuttige hoogte	1420 mm

Legbord breedte	298 mm
Per compartiment nuttige diepte	477 mm
Aantal legborden vast	1
Diepte	500 mm
Hoogte achter	2180 mm
Norm	DIN 4547
voor hangslot	ja
Legbord diepte	477 mm
Met andere lak leverbaar	nee
Hoogte voor	1950 mm
Per compartiment nuttige breedte	240 mm
voor hangslot met beugel-Ø tot	6 mm
Breedte	900 mm
Aantal kledingstangen	1
Aantal compartimenten	3
Materiaaldikte	0,8 mm
Deuropeningshoek	110 graden
Kleuren	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Producttype	Garderobekast