



Garderobekast met zitbank en veiligheidsspanjoetsluiting, Aantal compartimenten: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	949635 3
GTIN	4067263642893
Artikelklasse	92S

Omschrijving

Uitvoering:

Garderobekasten met zitbank onderstel. Compartimentbreedte 300 mm met vastgelaste hoedenplank. Kledingstang met 3 schuifhaken. Deur met ventilatieopeningen in ruitpatroon en etiketruimte. Zittinglatten standaard van beuken, profiel ca. 60×30 mm, aan alle zijden geschaafd en afgerond, transparant gelakt.

Met veiligheidsspanjoetsluiting, afsluitbaar met een hangslot (niet meegeleverd).

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**. Zitbankframe zwart-grijs, gecoat. Niet met andere kleur leverbaar.

Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Per compartiment nuttige diepte	477 mm
---------------------------------	--------

Legbord breedte	298 mm
Aantal compartimenten	3
Gewicht	58 kg
Per kledingcompartiment nuttige hoogte	1270 mm
Zitbank hoogte	450 mm
Breedte	900 mm
Zitbank diepte	315 mm
Hoogte	2120 mm
Legbord diepte	477 mm
Per hoedenplank nuttige hoogte	328 mm
Diepte	500 mm
Per compartiment nuttige breedte	240 mm
Materiaaldikte	0,8 mm
Deuropeningshoek	110 graden
Kleuren	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Producttype	Garderobekast