

## Reddingstekens, nieuwe norm Nooduitgang recht vooruit, via de deur of omhoog, Type: 12300

### Bestelgegevens

Bestelnummer	099341 12300
GTIN	4061466104042
Artikelklasse	09V

### Omschrijving

**Norm:**

ASR A1.3; ISO 7010

**Opmerking:**

Deze borden zijn ook verkrijgbaar in een dunnere folieuitvoering (zelfklevend, dikte 0,1 mm). De reddingstekens voldoen aan de nieuwe norm (vanaf maart 2022) van de technische regels ASR A1.3 en ASR A2.3. In de e-Shop vindt u borden volgens de oude norm.

### Technische beschrijving

Leveringstype	Aantal
Lichteigenschap	lang lichtgevend
Hoogte	150 mm
Inhoud	1
Materiaal	Hard-PVC kunststof
Lengte	300 mm
Lichtsterkte na 10 minuten	0,15 cd/m <sup>2</sup>
Lichtsterkte na 60 minuten	0,022 cd/m <sup>2</sup>
Producttype	Reddingstekens