

## Reddingstekens, nieuwe norm Richtingsaanduiding recht (alleen in combinatie met een reddingsteken), Type: 12150

### Bestelgegevens

Bestelnummer	099354 12150
GTIN	4061466103786
Artikelklasse	09V

### Omschrijving

**Norm:**

ASR A1.3; ISO 3864

**Opmerking:**

Deze borden zijn ook verkrijgbaar in een dunnere folieuitvoering (zelfklevend, dikte 0,1 mm). De reddingstekens voldoen aan de nieuwe norm (vanaf maart 2022) van de technische regels ASR A1.3 en ASR A2.3. In de e-Shop vindt u borden volgens de oude norm.

### Technische beschrijving

Inhoud	1
Leveringstype	Aantal
Hoogte	150 mm
Materiaal	Hard-PVC kunststof
Lengte	150 mm
Lichteigenschap	lang lichtgevend
Lichtsterkte na 10 minuten	0,15 cd/m <sup>2</sup>
Lichtsterkte na 60 minuten	0,022 cd/m <sup>2</sup>
Producttype	Reddingstekens