

**Garant****GARANT Master Mute wisselsnijkop, rechts, Systeem / plaatafmeting: DM/10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264838 DM/10
GTIN	4067263707936
Artikelklasse	29D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor draadsnijplaten maat 22.

**T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 264930, 264934 en 264938.

**Opmerking:**

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	30 mm
Serie	Master Mute
Aansluiting / scheidingspunt	40 mm
geschikte wisselplaat	22
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	25,7 mm
Systeem	DM

Wisselplaatschroef	269028 51
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	47 mm
ISO-code wisselsnijkop	SIR
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop